

Type designation

Typen Bezeichnung

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|--|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| F | | C | | | - | A | | G | - | i |
|----------|--|----------|--|--|----------|----------|--|----------|----------|----------|

FINE

Bearing Arrangement
 - = without bearing support for output flange
Lagerart
 - = ohne abtriebseitige Lagerung

CYCLO

Optional Case Design
 (Not applicable on this type)
Optionale Bauform
 (Nicht für diesen Typ erhältlich)

S = Special Specification
S = Sonderausführung

A - Series
A - Serie

| Size Größe | Rated output torque* Nennabtriebdrehmoment* $T_{2N, 600}$ [Nm] |
|---------------|--|
| 15 G | 196 |
| 25 G | 460 |
| 35 G | 879 |
| 45 G | 1830 |
| 65 G | 3380 |
| 75 G | 5140 |

Type
 - = SHI-Type
 G = SCG-Type

* $T_{2N, 600}$ rated output torque at $n_{1m} \leq 600 \text{ min}^{-1}$ (refer to Tab. 5 & 6)
 * $T_{2N, 600}$ Nennmoment bei $n_{1m} \leq 600 \text{ min}^{-1}$ (siehe Tab. 5 & 6)

i = reduction ratio
 29/59/89/119/179
 depending on size
i = Übersetzung
 29/59/89/119/179
 Abhängig von der Größe

FC-A